


# Greito jungimo lizdas KDS6-3/8-A

Gaminio numeris: 531648  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Užsidarantis, saugiam sukabinimui pagal ISO 4414

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	10 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,5 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.755 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Leidimas	BIA TUV
Nominalus užveržimo momentas	21,5 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 15 %
Produkto svoris	96 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G3/8
Informacija	atitinka RoHS