


Greito jungimo lizdas KDS6-CK-13

Gaminio numeris: 531654
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[Užsidarantis, saugiam sukabinimui pagal ISO 4414](#)

[Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškote prekės alternatyvos kataloge](#)



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	10 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,5 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.697 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Leidimas	BIA TÜV
Produkto svoris	121 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	CK-13
Informacija	atitinka RoHS