


# Sujungimo kištukas KS2-M5-I

Gaminio numeris: 531660

FESTO

Užsidarančioms greitoms sukabinimo jungtims.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	2,7 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	135 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Nominalus užveržimo momentas	0,85 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 15 %
Produkto svoris	5 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Vidinis sriegis M5
Informacija	atitinka RoHS