


Sujungimo kištukas KS2-CN-4

Gaminio numeris: 531663
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[Užsidarančioms greitoms sukabinimo jungtims.](#)

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškote prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Nominalus dydis | 2,4 mm |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 12 bar |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 119 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 80 °C |
| Produkto svoris | 5 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | CN-4 |
| Informacija | atitinka RoHS |