


# Sujungimo kištukas KS3-CN-6-S

Gaminio numeris: 531673  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Užsidarančioms greitoms sukabinimo jungtims, pertvaros surinkimas  
Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškokite prekės  
alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	4,9 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	378 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	32 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	CN-6
Informacija	atitinka RoHS