


Sujungimo kištukas KS4-CK-9-S

Gaminio numeris: 531686
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Užsidarančioms greitoms sukabinimo jungtims, pertvaros surinkimas
Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškokite prekės
alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	7,4 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.017 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	69 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	CK-9
Informacija	atitinka RoHS