


Sujungimo kištukas KS5-1/2-A

Gaminio numeris: 531687
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[Užsidarančioms greitoms sukabinimo jungtims.](#)

[Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge](#)



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	13 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	0 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.872 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominalus užveržimo momentas	32,5 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Produkto svoris	255 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G1/2