


# Sujungimo kištukas KSS6-CK-9-S

Gaminio numeris: 531701  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Užsidarančiai saugiai movai pagal ISO 4414, pertvaros surinkimas  
Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškokite prekės  
alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	7,4 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.274 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Leidimas	BIA TÜV
Produkto svoris	64 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	CK-9
Informacija	atitinka RoHS