



Tepalinė MS4N-LOE-1/4-R-Z

Gaminio numeris: 531704

FESTO

Plastikinė kolba su plastikine apsauga, oro srauto kryptis: iš dešinės į kairę.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---------------------------------------|---|
| Dydis | 4 |
| Serijos | MS |
| Montavimo pozicija | vertikalus +/- 5° |
| Konstrukcija | proporcinis standartinis lubrikantas |
| Maksimali tepalo talpa | 30 ml |
| Taurės apsauga | Plastikinė apsauga |
| Jėjimo slėgis 1 | 1 ... 12 bar |
| Minimalus srauto debitas tepimui | 40 l/min |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 2.200 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgtas oras |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Saugojimo temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Alyvos klampumas | ISO VG 32 |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 194 g |
| Montavimo tipas | su priedais Pasirenkamas Instaliavimas į liniją |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | NPT1/4-18 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | NPT1/4-18 |
| Informacija apie tvirtinimą | Padengtas aliuminiu |
| Informacija apie kolbą | PC |