


# Smulkus filtras MS4N-LFM-1/4-BRM-Z

Gaminio numeris: 531811

FESTO

1 µm filtras, plastikine kolba su plastikine apsauga, rankinis kondensato nuleidimas, oro srauto kryptis: iš dešinės į kairę.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	4
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	1 µm
Filtro efektyvumas	99,99 %
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Konstrukcija	Pluoštinis filtras
Maksimalus kondensato kiekis	19 ml
Taurės apsauga	Plastikinė apsauga
Įėjimo slėgis 1	0 ... 14 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	180 l/min
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 5 µm
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	2.7.3 pagal DIN ISO 8573-1
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Liekamasis tepalas	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	190 g
Montavimo tipas	su priedais Pasirenkamas Instaliavimas į liniją
Pneumatinis pajungimas, portas 1	NPT1/4-18
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT1/4-18
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie filtrą	Boro silikato pluoštas
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie kolbą	PC