

Smulkus filtras MS6N-LFM-1/2-BRM-Z

Gaminio numeris: 531852

FESTO

1 µm filtras, plastikine kolba su plastikine apsauga, rankinis kondensato nuleidimas, oro srauto kryptis: iš dešinės į kairę.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Serijos	MS
Dydys	6
Konstrukcija	Pluoštinis filtras
Filtravimo laipsnis	1 µm
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Darbinis slėgis	0 ... 20 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos
Oro švarumo klasė išėjime	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Didžiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei	950 l/min
Mažiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei	140 l/min
Filtro efektyvumas	99,99 %
Maksimalus kondensato kiekis	38 cm ³
Taurės apsauga	Plastikinė apsauga
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Liekamasis tepalas	0,5 mg/m ³
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/2 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	1/2 NPT
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material filter	Boro silikato pluoštas
Material bowl	PC
Material seals	NBR
Informacija	atitinka RoHS
Produkto svoris	600 g