


Aktyvuotos anglies filtras MS6N-LFX-3/8-U-Z

Gaminio numeris: 531931

FESTO

Metalizuota kolba, oro srauto kryptis: iš dešinės į kairę.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	6
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Konstrukcija	Aktyvuotos anglies filtrai
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Įėjimo slėgis 1	0 ... 20 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.000 l/min
Darbinė terpė	išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 0,01 µm
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	1.7.1 pagal DIN ISO 8573-1
Terpės temperatūra	5 ... 30 °C
Liekamasis tepalas	0,003 mg/m ³
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	820 g
Montavimo tipas	su priedais Pasirenkamas Instaliavimas į liniją
Pneumatinis pajungimas, portas 1	NPT3/8-18
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT3/8-18
Informacija apie filtrą	Aktyvuota anglis
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie kolbą	Aliuminio liejinys