



Paskirstymo modulis MS4N-FRM-1/8-Y

Gaminio numeris: 531954

FESTO

Įeina slėgio relė be indikatoriaus, oro srauto kryptis: iš kairės į dešinę.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | Tvirtinimo elementas |
| Darbinis slėgis | 0 ... 12 bar |
| Srauto išėjimas pagrindine kryptimi 1→2 | 1.800 l/min |
| Srauto išėjimas viršuje | 1.600 l/min |
| Srauto išėjimas apačioje | 1.700 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Saugojimo temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 405 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | 1/8 NPT |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | 1/8 NPT |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | 1/4 NPT |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4 | 1/4 NPT |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | Padengtas aliuminiu |