

Paskirstymo modulis MS6N-FRM-1/2-Y-Z

Gaminio numeris: 531975

FESTO

Įeina slėgio relė be indikatoriaus, oro srauto kryptis: iš dešinės į kairę.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Tvirtinimo elementas
Darbinis slėgis	0 ... 12 bar
Srauto išėjimas pagrindine kryptimi 1→2	13.000 l/min
Srauto išėjimas viršuje	6.700 l/min
Srauto išėjimas apačioje	8.000 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	778 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	NPT1/2-14
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT1/2-14
Pneumatinis pajungimas, portas 3	NPT1/2-14
Pneumatinis pajungimas, portas 4	NPT1/2-14
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu