


Kištuko pagrindas MHAP-PI-1

Gaminio numeris: 532182

FESTO

MHA1-P...-PI ir MHP1-P...-PI jungčių ir kolektorių blokams



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Gnybtas
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	6 g
Elektrinis pajungimas	2- poliai Kištuko lizdas
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 60 V
Leidžiama srovės apkrova	3 A
Kabelio ilgis	1 m
Kabelio skersmuo	1 mm
Kabelio struktūra	2x0,14
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-20 ... 50 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA
Material electrical contact	Copper alloy, tinned