


# Kištukas FBS-SUB-9-GS-DP-B

Gaminio numeris: 532216

FESTO

Profibus



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	20 mm
Aukštis	62 mm
Ilgis	61 mm
Protokolas	PROFIBUS
Valdymo elementai	DIL jungikliai
Papildomos funkcijos	Išjungti iš besitiesiančio magistralės segmento
Produkto svoris	60 g
Fieldbus sąsaja	2x 2 spyruokliniai išvadai
Leistinas kabelio skersmuo	5 ... 10 mm
Apsaugos klasė	IP65 IP67 Sumontuotas pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	95 % nesikondensuojantis
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA - sustiprintas
Material of union nut	Žalvaris
Material screws	Plienas
Material seals	NBR