


# Checkbox CHB-C-P

Gaminio numeris: 532270

FESTO

Kompaktiškas dizainas



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimalus detalės skersmuo	25 mm
Skaičiavimo funkcija	Taip
Apsaugos klasė	IP64
Kodavimo įtaiso prijungimas	Pagal RS 485 specifikaciją
Plotis	60 mm
Aukštis	260 mm
Ilgis	150 mm
Maksimalus detalės ilgis	Priklauso nuo juostinio konvejerio greičio ir reikalaujamos rezoliucijos
Minimalus detalės skersmuo	0,5 mm
Minimalus detalės ilgis	1 mm
Išėjimai	Gera dalis, teisingai orientuota Gera dalis, neteisingai orientuota Neteisinga dalis Konvejerio įrangos valdymo įtaisai Juostinio konvejerio valdymas / parengtis “Warning” būsenos žinutė Išėjimo klaida Pasiekus nustatymą iš anksto įjungti skaitiklį PLC_Power
Įėjimai	Montuoti jutiklį 1 Montuoti jutiklį 2 Camera - Enable Išorinė klaida Counter Reset Išorinis paleidimas Išorinis jutiklis Neveiksnius klavišas Type Select 0 Type Select 1 Išorinė diskusija
Maksimalus skirtingų orientacijų skaičius atmintyje	8
Maksimalus atminčių skaičius	4
Parinkimų kiekis	CheckKon programinė įranga
Skaičiavimo diapazonas	1 - 2 Mrd.
Vidinis tūris saugiklis	8 A saugiklis
Elektroninis išėjimo ribojimas	700 mA
Maksimali bendra srovė PLV prijungime	1 A
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Srovės suvartojimas su neapkrautais išėjimais	750 mA
Leistini įtampos svyravimai	+/- 15 %
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Aplinkos sąlygos	Sausas Ekranavimas nuo stiprių išorinių šviesos šaltinių Galimai švariausias aplinkos oras

Savybės	Reikšmė
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Kameros rezoliucija	6/100 mm
Demonstravimo laikas	128 ... 1.024 $\mu$ s
Įvertinimo sąsaja	RS 232 sąsaja 115 Kbaud Kištuko lizdas M12x1 4-poliai