

# Smulkaus filtro kombinacija LFMBA-1/4-D-MIDI-DA-A

Gaminio numeris: 532876

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

0,01 µm filtras, su metaline apsauga, diferencinio slėgio indikatoriumi, automatinis kondensato išleidimas.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Midi
Serijos	D
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	0,01 µm
Filtro efektyvumas	99,9999 %
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Konstrukcija	Pluoštinis filtras
Maksimalus kondensato kiekis	43 ml
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Darbinis slėgis	1,5 ... 12 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [1:7:2] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	1,5 ... 60 °C
Liekamasis tepalas	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	1.429 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material filter	Boro silikato pluoštas
Material housing	Cinkuota
Material bowl	PC