


Mikro filtro įdėklas MS6-LFM-A

Gaminio numeris: 532909

FESTO

MS serijai, filtravimo laipsnis: 0.01µm



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	6
Paremtas standartu	ISO 12500-1 ISO 12500-3
Serijos	MS
Filtravimo laipsnis	0,01 µm
Didžiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei	900 l/min
Mažiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei	135 l/min
Darbinė terpė	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Inertinės dujos
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Oro švarumo klasė išėjime	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [3:-:2]
Fractional efficiency (0.1 - 0.5 µm)	99,995 %
MPPS	0,05 µm
MPPS filter efficiency	99,95 %
Liekamasis tepalas	0,01 mg/m ³