

# Ikišama/srieginė L-jungtis QBL-1/8-5/16-U-M

Gaminio numeris: 533236

FESTO

Pasukamas 360° kampu, išorinis sriegis su išoriniu šešiakampiu



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	0,236 "
Sandarinio tipas ant varžto	padengimas
Konstrukcija	L-shape
Dėžės dydis	10
Operating pressure for entire temperature range	0,095 ... 1 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13,775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Produkto svoris	0,603 oz
Montavimo tipas	External hex A/F 14
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis R1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	vamzdeliui, 5/16" išorinio skersmens
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
Išjungimo žiedo spalva	pilkas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PBT
Material of threaded seal	NBR
Material release ring	POM
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis