


T įkišama detalė

QBT-M5-3/16-U-M

Gaminio numeris: 533249

FESTO

Pasukamas 360° kampu, išorinis sriegis su išoriniu šešiakampiu



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	0,118 "
Sandarinimo tipas ant varžto	Sandarinimo žiedas
Konstrukcija	T- forma
Dėžės dydis	10
Operating pressure for entire temperature range	0,095 ... 1 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13,775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Nominalus užveržimo momentas	0,5 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 10 %
Produkto svoris	0,42 oz
Montavimo tipas	External hex A/F 10
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis M5
Pneumatinis pajungimas, portas 2	vamzdeliui, 3/16" išorinio skersmens
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
Išjungimo žiedo spalva	pilkas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PBT
Material of threaded seal	NBR
Material release ring	POM
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis