


T įkišama detalė

QBT-1/4-1/4-U-M

Gaminio numeris: 533257

FESTO

Pasukamas 360° kampu, išorinis sriegis su išoriniu šešiakampiu



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Dydis | Standartas |
| Nominalus dydis | 0,177 " |
| Sandarinio tipas ant varžto | padengimas |
| Konstrukcija | T- forma |
| Dėžės dydis | 5 |
| Operating pressure for entire temperature range | 0,095 ... 1 MPa |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | 0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | 13,775 ... 145 psi |
| Maritime classification | see certificate |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Aplinkos temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 0,794 oz |
| Montavimo tipas | External hex A/F 14 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Išorinis sriegis R1/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | vamzdeliui, 1/4" išorinio skersmens |
| Ambient temperature Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| Išjungimo žiedo spalva | pilkas |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | PBT |
| Material of threaded seal | NBR |
| Material release ring | POM |
| Material of tube retaining claw | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |