

Spiralinis plastikinis vamzdelis PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4

Gaminio numeris: 533464

FESTO

Labai lankstus, sustiprintas pluoštu, didelis atsparumas hidrolizei



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Darbinis ilgis	4,8 m
Išorinis diametras	9,5 mm
Bloko ilgis	1,165 m
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	50 mm
Vidinis diametras	6,4 mm
Ritės skersmuo	42 mm
Apvijų skaičius	50
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 15 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-40 ... 60 °C
Produkto svoris	340 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Išorinis sriegis G1/4
Spalva	mėlynas
Atramos kietumas	A 87 +/-3
Material of connecting thread	Žalvaris Nikeliuota
Material buckling protection	POM
Material tubing	TPE-U(PU)