

Imovos veržlė MCK-PK-4-KD

Gaminio numeris: 533673

FESTO

Metalinė versija



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Vidinis sriegis M10x1
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,2 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 12 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 174 psi
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Pneumatinis pajungimas, portas 1	For tubing outside diameter 6 mm 4 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su veržle
Material of union nut	Wrought aluminium alloy, nickel-plated
Informacija	atitinka RoHS