


Mova
EAMC-42-50-14-20
Gaminio numeris: 533710

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	14 mm
Laikiklio skersmuo 2	20 mm
Dydis	42
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	6.000 1/min
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	34,8 kgmm ²
Keičiamas momentas	17 Nm
Produkto svoris	138 g
Informacija	atitinka RoHS