


# Variklis su integruotu valdikliu MTR-DCI-32

Gaminio numeris: 533736  
Nebetiekiamas produktas

FESTO



Pavyzdys

## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Valdiklio darbinis režimas	PWM-MOSFET galios išėjimo pakopa
Reduktoriaus tipas	Slankiojantis pavaros elementas
Rotoriaus pozicijos jutiklis	Incremental encoder
Rotary position encoder measuring principle	optinis
Apsauginė funkcija	I <sup>2</sup> t stebėjimas Temperatūros stebėjimas Srovės stebėjimas Įtampos dingimo detekcija Tempimo klaidos stebėjimas Programinės įrangos galinės padėties nustatymas
Temperatūros monitoringas	Silicon absolute temperature sensor Išjungti viršijus nustatytos temperatūros rikšmę
Maksimalus greitis	3.300 1/min
Nominalus pasisukimo greitis	3.250 1/min
Izoliacinė apsaugos klasė	F
Nominali variklio galia	17,5 W
Nominali nuolatinė įtampa	24 V
Nominali variklio srovė	0,73 A
Parametrų konfigūravimo sąsaja	RS232 (9600 Baud)
Maksimali srovė	2,1 A
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 % nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP54
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Leidimas	C-Tick
Montavimo tipas	Pasirenkamas Su sriegiu užfiksuotas
Informacija	Turi PWIS medžiagų