

# Užmaunama jungtis QS-F-G1/4-12H

Gaminio numeris: 533884

FESTO

[Su įspaudžiama jungtimi](#)



## Tech. Duomenys

| Savybės                                       | Reikšmė   |
|---|---|
| Dydis   | Standartas                                      |
| Nominalus dydis                               | 8 mm  |
| Sandarinimo tipas ant varžto                  | Sandarinimo žiedas                              |
| Konstrukcija                                  | Traukimo/ stūmimo principas                     |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 16 bar                                |
| Darbinė terpė                                 | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei       | Galima naudoti oro tepimą                       |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                 | 3   |
| Tinkama kontaktui su maisto produktais        | pagal gamintojo deklaraciją                     |
| Aplinkos temperatūra                          | 0 ... 150 °C                                    |
| Leidimas                                      | Germanischer Lloyd                              |
| Maksimalus priveržimo momentas                | 15 Nm   |
| Produkto svoris                               | 20,7 g  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1              | G1/4  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2              | vamzdeliui, 12mm išorinio skersmens             |
| Informacija                                   | atitinka RoHS                                   |
| Informacija apie tvirtinimą                   | Žalvaris<br>Chromu ir nikeliu padengta          |
| Informacija apie sandarinimo žiedus           | FPM   |
| Informacija apie žarnelės sandariklį          | FPM   |