


# Oro paruošimo bloką kombinacija MSB4N-1/8-FRC7:J3M1

Gaminio numeris: 533975

FESTO

Filtras-regulatorius-tepalinė modulis, 12 bar maksimalus išėjimo slėgis, 5 µm filtravimo elementas, su manometru, rakinama regulatoriaus rankenėlė, plastikinė kolba, rankinis kondensato nuleidimas, oro srauto kryptis: iš kairės į dešinę.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                 | Reikšmė  |
|---|--|
| Dydis                                   | 4  |
| Serijos                                 | MS   |
| Vykdyklio užraktas                      | Pasukama rankenėlė su integruotu užraktu   |
| Montavimo pozicija                      | vertikalus +/- 5°  |
| Filtravimo laipsnis                     | 5 µm   |
| Kondensato drena                        | Rankinis pasukimas   |
| Konstrukcija                            | Filtras regulatorius su manometru<br>proporcinis standartinis lubrikantas                                    |
| Valdiklio funkcija                      | Pastovus išėjimo slėgis<br>su pirminiu slėgio kompensatoriumi<br>su antriniu išmetimu<br>su grįžtamam srautu |
| Taurės apsauga                          | Plastikinė apsauga   |
| Manometras                              | su manometru   |
| Darbinis slėgis                         | 1,5 ... 14 bar   |
| Slėgio valdymo diapazonas               | 1 ... 12 bar   |
| Standartinis nominalus srauto debitas   | 800 l/min  |
| Darbinė terpė                           | Oro kokybės klasė pagal ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>Inertinės dujos   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)                           |
| Atsparumo korozijai klasė CRC           | 2 - Moderate corrosion stress  |
| PWIS conformity                         | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Saugojimo temperatūra                   | -10 ... 60 °C  |
| Food-safe                               | See Supplementary material information   |
| Oro švarumo klasė išėjime               | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:4:-]   |
| Terpės temperatūra                      | -10 ... 60 °C  |
| Aplinkos temperatūra                    | -10 ... 60 °C  |
| Produkto svoris                         | 500 g  |
| Montavimo tipas                         | su priedais  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1        | 1/8 NPT  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2        | 1/8 NPT  |
| Material housing                        | Padengtas aliuminiu  |
| Material bowl                           | PC   |