

# Plastikiniai vamzdeliai


## PUN-E-4x0,6-BL-500

Gaminio numeris: 534171

FESTO

Tinkamas naudoti su QS jungtimis, labai lankstus, atsparus hidrolizei, aprobuotas naudojimui maisto apdorojime.

Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2012.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	4 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	30 mm
Vidinis diametras	2,8 mm
Min. lenkimo spindulys	8 mm
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 8 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Tinka maisto pramonei	FDA 2002/72/EG
Aplinkos temperatūra	-35 ... 50 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,008 kg/m
Spalva	mėlynas
Atramos kietumas	D 52 +/-3
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie žarneles	TPE-U(PU)