

Sandarinio žiedas

OL-1/8-500

Gaminio numeris: 534232

FESTO

Sulaiko nutekėjimą, metalinis korpusas.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	ISO 16030
Dėžės dydis	500
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 3 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 30 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 435 psi
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Švaros klasė	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Aplinkos temperatūra	-40 ... 100 °C
Rankinis užveržimas prie aplinkos temperatūros	Taip
Nominalus užveržimo momentas	6 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material stops	Aliuminis
Material seals	HNBR