



Šarnyrinis/griebtuvo įtaisas HGDS-PP-20-P-A

Gaminio numeris: 534282

FESTO

Su lanksčia amortizacija



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Maksimali statinė jėga ant griebtuvo piršto Fz | 60 N |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Didžiausia jėga prie 6 barų, uždariant | 130 N |
| Didžiausia jėga prie 6 barų, atidarant | 170 N |
| Tikslius nustatymas posūkio pavaros | -6 deg |
| Maksimalus griebtuvo pirštų kampinis laisvumas ax, ay | 0 deg |
| Maksimalus griebtuvo pirštų laisvumas Sz | 0 mm |
| Min. uždarymo laikas prie 6 bar | 100 ms |
| Min. atidarymo laikas prie 6 bar | 70 ms |
| Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mz | 8 Nm |
| Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mx | 8 Nm |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| Spaustuvų eiga | 7 mm |
| Maksimalus svyravimų dažnis prie 6 bar | 2 Hz |
| Sukimo momentas prie 6 bar | 2,5 Nm |
| Produkto svoris | 1.120 g |
| Darbinis slėgis | 3 ... 8 bar |
| Pasisukimo kampas | 210 deg |
| Posūkio kampo nustatymo diapazonas | 0 ... 210 deg |
| Griebtuvo pirštų skaičius | 2 |
| Aplinkos temperatūra | 5 ... 60 °C |
| Maksimalus griebtuvo statinis momentas My | 8 Nm |
| Sugriebimo jėga kiekvienam kumšteliui prie 6 bar, uždariant | 65 N |
| Sugriebimo jėga kiekvienam kumšteliui prie 6 bar, atidarant | 85 N |
| Griebimo funkcija | lygiagretus |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Informacija apie pavaros veleną | Plienas |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Pozicijos atpažinimas, posūkio pvara | su priartėjimo jutikliu |
| Pozicijos atpažinimas, griebtuvas | su priartėjimo jutikliu |
| Informacija apie uždengimą | Aliuminis |
| Informacija apie tvirtinimą | Aliuminio liejinys |
| Informacija | Turi PWIS medžiagų |
| Montavimo tipas | Vidinis sriegis ir centruojanti įvorė |
| Informacija apie griebtuvus | Aliuminio liejinys |
| Informacija apie sandariklius | NBR |
| Dempferiavimas posūkio pavarai | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių |
| Informacija apie uždengimą | POM |
| Dydis | 20 |
| Montavimo tipas | Su kiauryme ir centravimo įvore |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Montavimo tipas | Su skėstadygiu grioveliu Pasirenkamas |
| Konstrukcija | Posūkio pvara |
| Pneumatinis pajungimas | M5 |
| Konstrukcija | Su lygiagrečiu griebtuvu ir griebtuvo pvara |