


# Rutulinis skirstytuvas VAPB-1-F-63-F0405-CR

Gaminio numeris: 534315

FESTO

Rūgštims ir korozijai atsparus



## Tech. Duomenys

| Savybės                            | Reikšmė   |
|------------------------------------|---|
| Konstrukcija                       | 2- eigė rutulinė sklendė  |
| Veikimo būdas                      | mechaninis  |
| Sandarinimo principas              | švelnus   |
| Montavimo tipas                    | Instaliavimas į liniją  |
| Sąsajos                            | Rp1   |
| Flanšo skylės modelis              | F04<br>F05  |
| Vidinis diametras                  | 25 mm   |
| Skersmuo DN                        | 25  |
| Nominalus armatūros slėgis         | 63  |
| Paleidimo momentas                 | 17 Nm   |
| Darbinė terpė                      | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-]<br>Inertinės dujos<br>Vanduo<br>Neutralūs skysčiai |
| Terpės temperatūra                 | -10 ... 180 °C  |
| Srautas Kv                         | 72 m <sup>3</sup> /h  |
| Informacija apie tvirtinimą        | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis  |
| Korpuso medžiagos numeris          | 1.4408  |
| Informacija apie sandariklius      | FPM<br>PTFE   |
| Informacija apie medžiaga, rutulys | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis  |
| Rutuliuokų medžiagos numeris       | 1.4401  |
| Informacija apie veleną            | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis  |
| Veleno medžiagos numeris           | 1.4401  |
| Produkto svoris                    | 1.200 g   |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)       | atitinka EU reikalavimus spaudinimo įrenginiams   |
| Atsparumo korozijai klasė CRC      | 3   |