


Rutulinis skirstytuvas VAPB-4-F-63-F10-CR

Gaminio numeris: 534321

FESTO

Rūgštims ir korozijai atsparus



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	2- eigė rutulinė sklendė
Veikimo būdas	mechaninis
Sandarinio principas	švelnus
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Sąsajos	Rp4
Flanšo skylės modelis	F10
Vidinis diametras	100 mm
Skersmuo DN	100
Nominalus armatūros slėgis	63
Paleidimo momentas	95 Nm
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:--:] Inertinės dujos Vanduo Neutralūs skysčiai
Terpės temperatūra	-10 ... 180 °C
Srautas Kv	1.414 m ³ /h
Informacija apie tvirtinimą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Korpuso medžiagos numeris	1.4408
Informacija apie sandariklius	FPM PTFE
Informacija apie medžiaga, rutulys	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Rutuliukų medžiagos numeris	1.4401
Informacija apie veleną	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Veleno medžiagos numeris	1.4401
Produkto svoris	22.300 g
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus spaudinimo įrenginiams
Atsparumo korozijai klasė CRC	3