

# Pagrindas CDSV5.0-AS-1/8

Gaminio numeris: 534434

FESTO

CDSV individualiems skirstytuvams, tinka naudoti maisto pramonėje



## Tech. Duomenys

| Savybės                                  | Reikšmė                           |
|--|-----------------------------------|
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius | 1                                 |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa        | 24 V                              |
| Atsparumo korozijai klasė CRC            | 3 - High corrosion stress         |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B2-L                    |
| Terpės temperatūra                       | -5 ... 50 °C                      |
| Garso slėgio lygis                       | 75 dB(A)                          |
| Apsaugos klasė                           | IP65<br>IP66<br>IP67<br>NEMA 4    |
| Aplinkos temperatūra                     | -5 ... 50 °C                      |
| Produkto svoris                          | 690 g                             |
| Elektrinis pajungimas                    | Kabelis                           |
| Montavimo tipas                          | Su kiauryme<br>su vidiniu sriegiu |
| Prapučiamos tūtos jungtis                | M5                                |
| Valdomas išmetimo portas 82/84           | M5                                |
| Valdomas oro portas 12                   | M5                                |
| Valdomas oro portas 14                   | M5                                |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1         | G1/8                              |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2         | G1/8                              |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3         | G1/8                              |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4         | G1/8                              |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5         | G1/8                              |
| Informacija                              | atitinka RoHS                     |