


Galinio jungiklio priedas DAPZ-SB-I-30DC-DSAM-RO

Gaminio numeris: 534473

FESTO

Posūkio pavaroms su surinkimo sąsajoms VDI/VDE 3845
Tinka visoms DAPS pasukimo pavaroms, bet tik DRD/DRE dydžių nuo 4 iki 225. DRD/DRE pasukimo pavaroms dydžių nuo 1 iki 2, gali būti tik montuota prie dydžių 375 - 880 per DAPZ-SBZ-... adapterį.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukcija	kampinis
Montavimo pozicija	Bet koks
Atsparumas trumpam jungimui	Taip
Fieldbus sąsaja	AS-sąsaja: plokščia kabelio šakutė
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai uždaras kontaktas
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Matavimo principas	Induktyvinis
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Izoliacinė įtampa	50 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	30 V
Atsparumas smūgiams	0,8 kV
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-25 ... 85 °C
Pastaba dėl fieldbus sąsajos	AS-Interface
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie sandariklius	EPDM
Korpuso dangtelio medžiagų specifikacija	PC
Rozetės korpuso medžiagų specifikacija	PA
Konsolės medžiagų specifikacija	PA