


# Galinio jungiklio priedas DAPZ-SB-I-25DC-EXDR-AR

Gaminio numeris: 534476  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Posūkio pavaroms su surinkimo sąsajoms VDI/VDE 3845

Type to be discontinued. Available until 2021. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leistinas kabelio skersmuo	7 ... 13 mm
Paremtas standartu	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukcija	apvalus
Montavimo pozicija	Bet koks
Atsparumas trumpam jungimui	Ne
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai uždaras kontaktas
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	Ne
Matavimo principas	Induktyvinis
Komutavimo pozicijos indikatorius	Taip
Izoliacinė įtampa	25 V
Maksimali jėgimo galia	34 mW
Maksimali jėgimo įtampa	16 V
Maksimali jėgimo srovė	25 mA
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	8 V
Jungiklio išėjimas	NAMUR
Atsparumas smūgiams	0,5 kV
Užterštumo laipsnis	3
ATEX kategorijos dujos	II 2G X
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Gb (RU) EPL Gc (RU)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Apsaugos klasė	IP67
Aplinkos temperatūra	-20 ... 70 °C
Klaidos tikimybė per valandą [1/h].	1,07E-07
PFD (Probability of Failure on Demand)	4,69E-04
Įjungimo srovė sumažinama	≤ 1 mA
Įjungimo srovė nesumažinama	≥ 3 mA
Elektrinis pajungimas	Įsuktas terminalas
Kabelio prijungimas	M20x1,5
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing cover	PC
Material housing socket	ABS+PC
Material console	ABS+PC