


# Vienkryptis droselis GRLA-1/8-QB-1/4-U

Gaminio numeris: 534658

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                                                                        | Reikšmė                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Skirstytuvo funkcija                                                           | Vienos srauto krypties reguliavimo funkcija išmetamam orui                         |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1                                               | QB-1/4                                                                             |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2                                               | 1/8 NPT                                                                            |
| Veikimo būdas                                                                  | rankinis                                                                           |
| Reguliuojantis elementas                                                       | Varžtas                                                                            |
| Montavimo tipas                                                                | Su sriegiu<br>Su išoriniu sriegiu                                                  |
| Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi                                 | 8,44 cfm                                                                           |
| Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį                | 6,5 ... 8,62 cfm                                                                   |
| Aplinkos temperatūra                                                           | 32 ... 140 °F                                                                      |
| Montavimo pozicija                                                             | Bet koks                                                                           |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.                                  | -13,8 ... 116 Psi                                                                  |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)  | 13,8 cfm                                                                           |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 13,8 ... 14,3 cfm                                                                  |
| Darbinė terpė                                                                  | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei                                        | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| PWIS conformity                                                                | VDMA24364 zone III                                                                 |
| Terpės temperatūra                                                             | 32 ... 140 °F                                                                      |
| Maksimalus priveržimo momentas                                                 | 5,2 ft-lbf                                                                         |
| Produkto svoris                                                                | 0,7 oz                                                                             |
| Material of threaded plug                                                      | Žalvaris<br>Nikeliuota                                                             |
| Informacija                                                                    | atitinka RoHS                                                                      |
| Material seals                                                                 | NBR                                                                                |
| Material hollow bolt                                                           | Žalvaris<br>Nikeliuota                                                             |
| Material release ring                                                          | POM                                                                                |
| Material knurled head                                                          | Žalvaris<br>Nikeliuota                                                             |
| Material adjusting screw                                                       | Žalvaris<br>Nikeliuota                                                             |
| Material swivel fitting                                                        | PBT-sustiprintas                                                                   |