

# Filtrai

## MS12-LF

Gaminio numeris: 535023

FESTO

Montavimui ant pado, su G- tipo sriegiu

Pavyzdys



## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Dydis	12
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Konstrukcija	Porėtas filtras su išcentrinu atskyrikliau
Darbinis slėgis	0,8 ... 20 bar
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertinės dujos
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material bowl	Aliuminio liejinys