

Filtras-regulatorius MS12N-LFR

Gaminio numeris: 535025

FESTO

Su NPT- tipo sriegiu.

Pavyzdys



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Dydis	12
Serijos	MS
Vykdiklio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu Pasukama rankenėlė su integruotu užraktu Su priedais, užrakinamas
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Konstrukcija	Filtras regulatorius su manometru
Manometras	su manometru
Maksimali slėgio histerezė	0,4 bar
Darbinė terpė	Oro kokybės klasė pagal ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material bowl	Aluminio liejinys