


# Paleidimo vožtuvas MS12-EM

Gaminio numeris: 535031

FESTO

Montavimui ant pado, su G- tipo sriegiu



Pavyzdys

## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Veikimo būdas	rankinis
Oro išmetimo funkcija	nedroseliuojantis
Valdymo tipas	tiesioginis
Skirstytuvo funkcija	3/2 bistabilus
Darbinis slėgis	0 ... 20 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	25.000 ... 32.000 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:--]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Montavimo pozicija	Bet koks
Srauto kryptis	nereversuojamas
Produkto svoris	3.900 g
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1
Valdomas oro tiekimas	Vidinis
Material seals	NBR
Material housing	Padengtas aliuminiu