


# Paleidimo vožtuvas MS12-EE

Gaminio numeris: 535032

FESTO

Montavimui ant pado, su G- tipo sriegiu



Pavyzdys

## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Veikimo būdas	elektrinis
Oro išmetimo funkcija	nedroseliuojantis
Rankinis valdymas	fiksavimas Stūmimas
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Valdymo tipas	valdoma
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Darbinis slėgis	3 ... 16 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	25.000 ... 32.000 l/min
Budėjimo ciklas	100 %
Ritės charakteristikos duomenys	110 V AC: 50 Hz, pick-up power 11.5 VA, holding power 8.9 VA 110 V AC: 60 Hz, pick-up power 9.5 VA, holding power 6.2 VA 230 V AC: 50 Hz, pick-up power 11.5 VA, holding power 9.1 VA 230 V AC: 60 Hz, pick-up power 9.5 VA, holding power 6.4 VA 24 V DC: 4.5 W
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 50 °C
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Montavimo pozicija	Bet koks
Srauto kryptis	nereversuojamas
Produkto svoris	3.800 g
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1
Valdomas oro tiekimas	Vidinis
Material seals	NBR
Material housing	Padengtas aliuminiu