


Smulkus filtras MS12N-LFM

Gaminio numeris: 535045

FESTO

Su NPT- tipo sriegiu.



Pavyzdys

Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Serijos	MS
Dydis	12
Konstrukcija	Pluoštinis filtras
Darbinis slėgis	0,8 ... 20 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material filter	Boro silikato pluoštas
Material bowl	Aliuminio liejinys
Informacija	atitinka RoHS