

# Plastikiniai vamzdeliai

## PUN-E-8x1-SI

Gaminio numeris: 535322

FESTO

Tinkamas naudoti su QS jungtimis, labai lankstus, atsparus hidrolizei, neapbruotas naudojimui maisto gamyboje.

Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2012.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	8 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	50 mm
Vidinis diametras	6 mm
Min. lenkimo spindulys	23 mm
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 8 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Aplinkos temperatūra	-35 ... 50 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,026 kg/m
Spalva	sidabrinis
Atramos kietumas	D 52 +/-3
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie žarnes	TPE-U(PU)