

Plastikiniai vamzdeliai

PUN-E-12x1,6-SI

Gaminio numeris: 535324

FESTO

Tinkamas naudoti su QS jungtimis, labai lankstus, atsparus hidrolizei, neapbruotas naudojimui maisto gamyboje.

Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2012.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	12 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	80 mm
Vidinis diametras	8,8 mm
Min. lenkimo spindulys	36 mm
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 8 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Aplinkos temperatūra	-35 ... 50 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,069 kg/m
Spalva	sidabrinis
Atramos kietumas	D 52 +/-3
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie žarnes	TPE-U(PU)