

Linijinis/pasukamas spaustuvas CLR-40-20-L-P-A

Gaminio numeris: 535457

FESTO

Fiksavimo sistema su linijiniu ir posūkio judesiu, 90° į kairę,
standartinis portų žymėjimas atitinka ISO 21287



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Absoliuti eiga	38 mm
Stūmoklio diameteras	40 mm
Stūmoklio koto sriegis	M8
Posūkio kampas	90 deg +/- 2 deg
Spaustuvo eiga	20 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas Cilindro įvorė
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Posūkio kryptis	Kairė
Darbinis slėgis	2 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Effective clamping force at 0.2 MPa (2 bar, 29 psi)	176 N
Effective clamping force at 0.4 MPa (4 bar, 58 psi)	355 N
Effective clamping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	536 N
Maksimalus užveržimo momentas, varžtas	24 Nm
Theoretical clamping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	633 N
Produkto svoris	985 g
Montavimo tipas	Su kiauryme su vidiniu sriegiu su priedais Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Material of flange screw	Plienas Galvanizuota
Material cover	Aliuminio liejinys padengtas
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Aliuminio liejinys lygiai anoduotas
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material cylinder barrel	Aliuminio liejinys lygiai anoduotas