

# Filtrai

## MS4N-LF-1/4-CUM-Z

Gaminio numeris: 535687

FESTO

5 µm filtras, metalizuota kolba, rankinis kondensato nuleidimas, oro srauto kryptis: iš dešinės į kairę.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	4
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	5 µm
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Konstrukcija	Porėtas filtras su išcentrinu atskyrikliau
Maksimalus kondensato kiekis	25 ml
Taurės apsauga	integruota kaip metalinė apsauga
Įėjimo slėgis 1	0 ... 14 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.300 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	3.7.- pagal DIN ISO 8573-1
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	349 g
Montavimo tipas	su priedais Pasirenkamas Instaliavimas į liniją
Pneumatinis pajungimas, portas 1	NPT1/4-18
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT1/4-18
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie filtrą	PE
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie kolbą	Padengtas aliuminiu Aliuminio liejinys
Informacija apie peržiūros langą	PA