

Filtras-regulatorius MS4-LFR-1/4-D7-EUM-AS-Z

Gaminio numeris: 535725

FESTO

12 barų maksimalus išėjimo slėgis, 40 µm filtravimo elementas, su manometru, su rakinama regulatoriaus rankenėle, metalinė kolba, rankinis kondensato nuleidimas, oro srauto kryptis: iš dešinės į kairę.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Dydis | 4 |
| Serijos | MS |
| Vykdyklio užraktas | Su priedais, užrakinamas |
| Montavimo pozicija | vertikalus +/- 5° |
| Filtravimo laipsnis | 40 µm |
| Kondensato drena | Rankinis pasukimas |
| Konstrukcija | Filtrus regulatorius su manometru |
| Maksimalus kondensato kiekis | 25 ml |
| Valdiklio funkcija | Pastovus išėjimo slėgis su antriniu išmetimu su grįžtamu srautu |
| Taurės apsauga | integuota kaip metalinė apsauga |
| Manometras | su manometru |
| Slėgio valdymo diapazonas | 0,5 ... 12 bar |
| Išėjimo slėgis 1 | 0,8 ... 14 bar |
| Maksimali slėgio histerezė | 0,25 bar |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 1.500 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgtas oras |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Saugojimo temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Oro švarumo klasė išėjime | 5:7:- pagal DIN ISO 8573-1 |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 475 g |
| Montavimo tipas | su priedais Pasirenkamas Instaliavimas į priekinę panelę Instaliavimas į liniją |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/4 |
| Informacija apie sandarikius | NBR |
| Informacija apie tvirtinimą | Padengtas aliuminiu |
| Informacija apie kolbą | Padengtas aliuminiu Aliuminio liejinys |
| Informacija apie peržiūros langą | PA |
| Medžiagos informacija, izoliacinis diskas | POM |