


# Filtru-regulatorius MS4N-LFR-1/8-D7-EUM-AS

Gaminio numeris: 535740

FESTO

12 barų maksimalus išėjimo slėgis, 40 µm filtravimo elementas, su manometru, su rakinama regulatoriaus rankenėle, metalinė kolba, rankinis kondensato nuleidimas, oro srauto kryptis: iš kairės į dešinę.



## Tech. Duomenys

| Savybės                               | Reikšmė  |
|---------------------------------------|--|
| Dydis                                 | 4  |
| Serijos                               | MS   |
| Vykdiklio užraktas                    | Pasukama rankenėlė su užraktu<br>Su priedais, užrakinamas                                |
| Montavimo pozicija                    | vertikalus +/- 5°  |
| Filtravimo laipsnis                   | 40 µm  |
| Kondensato drena                      | Rankinis pasukimas   |
| Konstrukcija                          | Filtru regulatorius su manometru   |
| Maksimalus kondensato kiekis          | 25 ml  |
| Valdiklio funkcija                    | Pastovus išėjimo slėgis<br>su antriniu išmetimu<br>su grįžtamam srautui                  |
| Taurės apsauga                        | integruota kaip metalinė apsauga   |
| Manometras                            | su manometru   |
| Operating pressure MPa                | 0,08 ... 1,4 MPa   |
| Darbinis slėgis                       | 0,8 ... 14 bar   |
| Slėgio valdymo diapazonas             | 0,5 ... 12 bar   |
| Maksimali slėgio histerezė            | 0,25 bar   |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 900 l/min  |
| Darbinė terpė                         | Oro kokybės klasė pagal ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>Inertinės dujos                       |
| Atsparumo korozijai klasė CRC         | 2 - Moderate corrosion stress  |
| PWIS conformity                       | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Saugojimo temperatūra                 | -10 ... 60 °C  |
| Food-safe                             | See Supplementary material information   |
| Oro švarumo klasė išėjime             | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Terpės temperatūra                    | -10 ... 60 °C  |
| Aplinkos temperatūra                  | -10 ... 60 °C  |
| Produkto svoris                       | 475 g  |
| Montavimo tipas                       | Instaliavimas į priekinę panelę<br>Instaliavimas į liniją<br>su priedais<br>Pasirenkamas |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1      | 1/8 NPT  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2      | 1/8 NPT  |
| Informacija                           | atitinka RoHS  |
| Material of connecting plate          | Padengtas aliuminiu  |
| Material control panel                | PA<br>POM  |
| Material seals                        | NBR  |
| Material filter                       | PE   |
| Material housing                      | Padengtas aliuminiu  |
| Material membrane                     | NBR  |

| Savybės                   | Reikšmė                                  |
|---------------------------|--|
| Material bowl             | Padengtas aliuminiu<br>Aluminio liejinys |
| Material screen           | PA                                       |
| Material separating plate | POM                                      |