


# Smulkus filtras MS4N-LFM-1/4-BUV-Z

Gaminio numeris: 535775

FESTO

1 µm filtras, metalinė kolba, automatinis kondensato išleidimas, srauto kryptis iš dešinės į kairę.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	4
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	1 µm
Filtro efektyvumas	99,99 %
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Konstrukcija	Pluoštinis filtras
Maksimalus kondensato kiekis	25 ml
Taurės apsauga	integruota kaip metalinė apsauga
Įėjimo slėgis 1	2 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	180 l/min
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 5 µm
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	2.7.3 pagal DIN ISO 8573-1
Terpės temperatūra	5 ... 60 °C
Liekamasis tepalas	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Produkto svoris	350 g
Montavimo tipas	su priedais Pasirenkamas Instaliavimas į liniją
Pneumatinis pajungimas, portas 1	NPT1/4-18
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT1/4-18
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie filtrą	Boro silikato pluoštas
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie kolbą	Padengtas aliuminiu Aluminio liejinys
Informacija apie peržiūros langą	PA