


# Skirstytuvų sala CPA14-ASI-VI

Gaminio numeris: 535848

FESTO

Tinklelio matmuo 14 mm.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



Pavyzdys

## Tech. Duomenys

~ConfIndependentDatasheet

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	2x3/2 atviras/uždaras, vienos ritės 2x3/2 uždaras, vienos ritės 2x3/2 atviras, vienos ritės 5/2 vienos ritės 5/2 bistabilus 5/3 vidurinėje padėtyje po slėgiu 5/3 vidurinėje padėtyje nuorintas 5/3 uždaras
Standartinis nominalus srauto debitas	600 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Elektrinis valdymas	AS-Interface
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	8
Maksimalus slėgio zonų skaičius	4
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Plotis	14 mm
Apsaugos klasė	IP65
Tinklelio matmuo	14 mm
Veikimo būdas	elektrinis
Skirstytuvų salos tipas	12
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Valdomas oro tiekimas	išorinis Vidinis
Skirstytuvų salos struktūra	Modulinis su galimybe išplėsti
Komutavimo pozicijos indikatorius	LED
Valdymo slėgis	3 ... 8 bar
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C